


选择完全适合 用途及场所的产品

可根据使用用途及设置场所，
定制万向球单件的材质和尺寸等各种组合。


1. 选择工作台尺寸 (W.D)

确定工作台本体的宽度和进深




2. 根据输送物 选择万向球

选择要安装的万向球




3. 选择万向球的安装方法 和球间距

确定万向球的排列方法和间距




4. 根据用途 选择工作台

选择工作台的规格




5. 选择有无防掉落导轨 选择固定式或脱卸式

确定防掉落导轨的有无及规格





6. 选择有无工作台固定台架 选择台架

确定工作台台架部的式样



7. 选择调节脚及脚轮

确定调节脚的规格




咨询表

E-MAIL
overseas-div@freebear.co.jp

请复印本表格，填写必要事项后 E-MAIL 至本公司。

填写日期 年 月 日

贵公司名称		工厂名称		
地址 〒				
填写人姓名		所属部门		
TEL		FAX	e-mail	
请填写正在讨论的内容。				
输送物	整体及 输送面形状			
	尺寸	最大: 左右 ()mm × 前后 ()mm × 高度 ()mm 重量 ()kg		
		最小: 左右 ()mm × 前后 ()mm × 高度 ()mm 重量 ()kg		
	防锈	☐ 需要 ☐ 不需要	防尘	☐ 需要 ☐ 不需要
	温度		☐ 常温 ☐ 使用温度 (°C ~ °C)	
	环境	☐ 普通(室内) ☐ 室外 ☐ 无尘室 ☐ 其他 ()		
	输送面・材质	偏载 ☐ 有 ☐ 无		
预算	实施时间			
选择万向球工作台	1	填写工作台的尺寸。 W ()mm × D ()mm		
	2	选择是委托本公司还是自行选择要安装的万向球。自行选择时，请填写型号。 ☐ 委托选择 ☐ 自行选择 () ※填写例: (C-8Y)		
	3	选择以下万向球的安装方法，并填写间距。 ☐ 并排 () 间距 ☐ 交错 () 间距 ☐ 委托选择		
	4	☐ FT ☐ HFT ☐ AFT ☐ HRT ☐ ART	 从左图中选择 手柄(供气口) 的位置。 ☐ W1 ☐ D1 ☐ W2 ☐ D2	
	5	☐ 有 ☐ 无	☐ W1 (固定式、脱卸式、无) ☐ D1 (固定式、脱卸式、无) ☐ W2 (固定式、脱卸式、无) ☐ D2 (固定式、脱卸式、无)	
	6	选择有无防掉落导轨。请对各设置部位分别用圆圈选择固定式、脱卸式、无。		
		☐ 有 ☐ 无	☐ 固定台架 输送面距地面的高度 H ()mm	
			☐ 可动式 行程 (mm ~ mm) ☐ 固定式 输送面距地面的高度 H ()mm	
	7	选择调节脚或脚轮的规格。脚轮请在 () 内用圆圈选择材质。 ☐ 调节脚 — ☐ 有固定 ☐ 脚轮 (橡胶、聚氨酯、尼龙) — ☐ 有刹车 ☐ 无固定 ☐ 无刹车		
	8	选择有无指定涂装颜色。若选择“有”，请填写指定颜色。 ☐ 有 — 孟赛尔色 () ☐ 无 — 万向球标准色 (孟赛尔色 5G4/8 绿)		